

# アジャスタースチール

## J3000・J5000


スチール製造技術を活かして製品の中に独自配合のモルタルを充填する事で快適な歩行感と高い強度を持たせる事に成功。アジャスタースチールは、次世代のオフィスのニーズに対応する事で進化を遂げられました。J3000とJ5000の2製品をご紹介します。




## PRODUCTS

モルタル充填により快適な歩行感と耐久性を実現。

500 標準パネル



501 設備用パネル



紀陽産業株式会社

# 製品スペック

# SPECIFICATION

所定荷重 3000N・5000N 適合 (Jafa 規格)

## 1. 製品仕様

| 品名<br>項目  |       | J3000              |              | J5000              |              |
|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|           |       | 500 (標準パネル)        | 501 (設備用パネル) | 500 (標準パネル)        | 501 (設備用パネル) |
| 配線取出し口    |       | 無し                 | 1ヶ所付き        | 無し                 | 1ヶ所付き        |
| 材 質       |       | 焼付塗装鋼板             |              |                    |              |
| 充填材       |       | 軽量モルタル             |              |                    |              |
| 寸 法       |       | 500×500 t=28       |              |                    |              |
| 床 高       |       | 35～150mm ※         |              |                    |              |
| 重 量       |       | 約 40kg/㎡           |              | 約 44kg/㎡           |              |
| 耐荷重<br>性能 | 集中荷重  | 3000N・変形量 5.0mm 以下 |              | 5000N・変形量 5.0mm 以下 |              |
|           | 不燃焼性能 | グレードⅠ (燃焼 0)       |              |                    |              |

※床高に関して表記外仕様は別途相談ください。

## 2. 確かな技術が生んだ快適な歩行感



パネルコーナー固定機構と合わせ、ガタツキの少ない安定した二重床を実現。

## 3. 自社製造だからできる、既存のオフィスパノールの常識を超えた対応力



床の一部をフラットなスツールとして活用する事が可能です。簡易的な待ち合いスペースや打ち合わせの場として使用可能。

※image



スチールパネル裏面に照明を設置する事で夜間演出照明や常夜灯として機能します。

※image

現在はオフィスの床として使われていた場所も自社製造の KIYOREX だからこそできる対応力があります！例えば、床下の見込み分を上げる事でスツールとして活用し、待ち合いや打ち合わせの場として活用したり、床の一部に音響設備や照明を埋め込む事も可能です。オフィスのコンセプトに合わせたオリジナル空間をご体感頂けます。

## 支持脚

### 支持脚標準タイプ




### 支持脚ボーダータイプ



### 樹脂台座 GLP

### 樹脂台座 GCLP



| 支持脚標準タイプ        | 調整範囲(パネル天) |
|-----------------|------------|
| GL 12×30～50     | 50～85      |
| GH 12×65～110    | 85～160     |
| GHH 16×135～455P | 160～515    |

| 支持脚ボーダータイプ        | 調整範囲(パネル天) |
|-------------------|------------|
| GCL 12×25～50      | 50～90      |
| GCH 12×60～110     | 85～160     |
| GCHH 16×135～455-P | 160～515    |

| GLP低床用樹脂脚 |
|-----------|
| GLP15～50  |
| 35～75     |

※GLP支持脚は低床用樹脂仕様です。

※床高、調整範囲はパネルまでの高さで、表面仕上げの厚さは含んでおりません。

※表記外の対応に関しては別途ご相談ください。※受注生産品、納期、商品に関する内容は担当までお問い合わせください。